


Bureau adaptatif ERGOtable

Formulaire de commande 2026

Pour concevoir votre ERGOtable, faites les sélections requises aux étapes 1 à 5. Pour les bureaux personnalisés, remplissez le Guide de mesures personnalisées ERGOtop à la page 4. Les articles marqués du symbole (*) sont des commandes spéciales; veuillez prévoir plus de temps pour la production. Pour que votre demande soit traitée, veuillez envoyer votre bon de commande rempli par courriel à order@can-dan.com.

Nom de l'entreprise :		Nom :	
Courriel :		Téléphone :	
Réf. :			





Découpe simple ERGOtable Découpe double ERGOtable Support de manivelle magnétique (inclus avec tous les bureaux)

1 Choisissez la taille et la découpe du bureau

☐ 730001 ERGOtable30 Bureau de 30 po x 24 po, dégagement intérieur des pattes 22,5 po		
Sélectionner une	☐ 3024001	Aucune découpe
	☐ 3024002	Découpe simple 12 po x 6 po
	☐ 819003	Découpe simple personnalisée (Voir page 4 – Guide des mesures personnalisées)
	☐ N.D.	Double découpe pour fauteuil roulant électrique (non disponible pour un bureau de 30 po)
☐ 736001 ERGOtable36 Bureau de 36 po x 28 po, dégagement intérieur des pattes 28,5 po		
Sélectionner une	☐ 3628001	Aucune découpe
	☐ 3628002	Découpe simple 12 po x 6 po
	☐ 3628003	Découpe simple 14 po x 7 po
	☐ 3628004	Découpe simple 16 po x 7 po
	☐ 819003	Découpe simple personnalisée (Voir page 4 – Guide des mesures personnalisées)
	☐ 3628201	Découpe double pour fauteuil roulant électrique, découpe centrale de 12 po x 6 po, découpe pour commande de fauteuil de 6 po x 10 po, relevable* Sélectionner le côté : ☐ Gauche ☐ Droite
☐ 819004	Découpe double personnalisée (Voir page 4 – Guide des mesures personnalisées)	

☐	742001 ERGOTable42 Bureau de 42 po x 28 po, dégagement intérieur des pattes 34,5 po	
Sélectionner une	☐	4228001 Aucune découpe
	☐	4228002 Découpe simple 14 po x 7 po
	☐	4228003 Découpe simple 16 po x 7 po
	☐	4228004 Découpe simple 18 po x 8 po
	☐	819003 Découpe simple personnalisée (Voir page 4 – Guide des mesures personnalisées)
	☐	4228202 Découpe double pour fauteuil roulant électrique, découpe centrale de 16 po x 7 po, découpe pour commande de fauteuil de 6 po x 14 po, relevable Sélectionner le côté : ☐ Gauche ☐ Droite
	☐	4228203 Découpe double pour fauteuil roulant électrique, découpe centrale de 18 po x 8 po, découpe pour commande de fauteuil de 6 po x 14 po, relevable* Sélectionner le côté : ☐ Gauche ☐ Droite
☐	819004 Découpe double personnalisée (Voir page 4 – Guide des mesures personnalisées)	

☐	748001 ERGOTable48 Bureau de 48 po x 28 po, dégagement intérieur des pattes 40,5 po	
Sélectionner une	☐	4828001 Aucune découpe
	☐	4828002 Découpe simple 18 po x 8 po
	☐	819003 Découpe simple personnalisée (Voir page 4 – Guide des mesures personnalisées)
	☐	4828201 Découpe double pour fauteuil roulant électrique, découpe centrale de 18 po x 8 po, découpe pour commande de fauteuil de 6 po x 14 po, relevable* Sélectionner le côté : ☐ Gauche ☐ Droite
	☐	819004 Découpe double personnalisée (Voir page 4 – Guide des mesures personnalisées)

2 Sélectionner les caractéristiques de la surface du bureau

Sélectionner une option (A)	☐	Standard Bord affleurant standard (standard)
	☐	811001 Bord surélevé
	☐	811002 Bord gradué (surélevé à l'arrière et sur les côtés, affleurant en avant)*

Sélectionner une option (B)	☐	Standard Couleur standard Érable (standard)
	☐	812001 Noir (pour un plus grand contraste)*
	☐	Personnalisé Dessus blanc magnétique effaçable à sec personnalisé*
	☐	Personnalisé Tableau blanc effaçable à sec personnalisé (non magnétique)*
	☐	Personnalisé Couleur personnalisée*

Options supplémentaires	☐	819005 Porte-gobelet/porte-crayon (3 5/8 po)* Sélectionner l'emplacement (avant = côté de l'élève): ☐ Avant gauche ☐ Avant droit ☐ Arrière gauche ☐ Arrière droit
	☐	819001 Bol sensoriel avec couvercle Comprend un bord surélevé et un couvercle amovible noir. (Non disponible pour un bureau de 30 po. Réduit la profondeur de la découpe pour l'élève à 5 po.)*
	☐	819002 Couvercle amovible Ergotop de taille standard (bord surélevé requis) – Noir

3 Choisir la plage de hauteur du bureau (mesurée du sol au bureau)

Options supplémentaires	☐ 813002	Bas : plage de hauteur de 21,5 po à 29 po (avec roulettes de 3 po)
	☐ 813003	Haut : plage de hauteur de 27 po à 37 po (avec roulettes de 3 po)
	☐ Personnalisé	Très petit : hauteur de départ de 15 po à 18 po avec patins, personnalisé*

4 Choisir roulettes ou patins

Options supplémentaires	☐ 814003	Roulettes 3 po (standard)
	☐ 814002	Roulettes de 2 po – Réduit la hauteur du bureau de 1,5 po
	☐ 814001	Patins (lot de quatre) – Réduit la longueur des pattes de 3,5 po (pour remplacer les roulettes)



Bol sensoriel avec couvercle et inclinaison



Bord gradué



Boîte de rangement horizontale

5 Choisir les accessoires

☐ OMIT-CH	Support de manivelle magnétique Omit
☐ 814011	Plaque antibasculement pour bureau de 30 po – Compatible avec les roulettes de 2 po et 3 po
☐ 814006	Plaque antibasculement pour bureau de 36 po – Compatible avec les roulettes de 2 po et 3 po
☐ 814007	Plaque antibasculement pour bureau de 42 po – Compatible avec les roulettes de 2 po et 3 po
☐ 814008	Plaque antibasculement pour bureau de 48 po – Compatible avec les roulettes de 2 po et 3 po
☐ 814009	Plaque antibasculement pour bureau de 60 po – Compatible avec les roulettes de 2 po et 3 po*
☐ 810001	Dessus inclinable – 13 positions
☐ 815001R	Boîte de rangement horizontale, ouverte en haut, côté droit
☐ 815001L	Boîte de rangement horizontale, ouverte en haut, côté gauche
☐ 815002R	Boîte de rangement verticale, ouverte en haut, côté droit
☐ 815002L	Boîte de rangement verticale, ouverte en haut, côté gauche
☐ 816002	Dessus de bureau rembourré*
☐ 816001	Dessous rembourré, P= 8 po L= Largeur de la découpe pour le corps plus 1 po par côté. Dimensions sur mesure disponibles.
☐ 817001L	Support de montage d'accessoires – Gauche (doit être monté sur le côté opposé de la boîte de rangement)
☐ 817001R	Support de montage d'accessoires – Droite (doit être monté sur le côté opposé de la boîte de rangement)
☐ 814004	Supports de fixation au sol

Liste de pièces de rechange disponible.

Guide de mesures personnalisées ERGOtop


Directives :


- Remplissez les champs Dimensions requises ci-dessous pour un bureau à découpe simple ou à découpe double.
- Joignez ce formulaire à votre bon de commande ERGOtable.

Critères de conception :

- La distance minimale entre la découpe et le bord du bureau doit être de 4 po. La distance minimale entre les découpes doubles est de 4 po.
- Dimensions de bureau standards: 30 po x 24 po, 36 po x 28 po, 42 po x 28 po or 48 po x 28 po. Les dimensions de bureau non standards nécessiteront un dessus personnalisé et un cadre personnalisé.
- La profondeur minimale du bureau est de 20 po pour une utilisation verticale de la boîte de rangement et de 22 po pour une utilisation horizontale de la boîte de rangement.
- La largeur minimale du bureau est de 16 po.

Remarques :

Découpe simple		Dimension requise
	A	Largeur (non standard – nécessite un cadre personnalisé) Largeur minimale de 16 po
	B	Profondeur (non standard – nécessite un cadre personnalisé)
	C	Profondeur de découpe (17 po max. pour les bureaux de 28 po de profondeur et 16 po pour les bureaux de 24 po de profondeur)
	D	Largeur de découpe (La distance minimale entre la découpe et les bords du bureau est de 4 po)
	E	Découpe décentrée (La distance minimale entre la découpe et les bords du bureau est de 4 po)

Découpe double		Dimension requise
	A	Largeur (non standard – nécessite un cadre personnalisé)
	B	Profondeur (non standard – nécessite un cadre personnalisé)
	C	Profondeur de découpe (17 po max. pour les bureaux de 28 po de profondeur et 16 po pour les bureaux de 24 po de profondeur)
	D	Largeur de découpe (La distance minimale entre la découpe et les bords du bureau est de 4 po)
	E	Découpe décentrée (La distance minimale entre la découpe et les bords du bureau est de 4 po)
	F	Largeur de découpe (La distance minimale entre la découpe et les bords du bureau est de 4 po)
	G	Profondeur de découpe (17 po max. pour les bureaux de 28 po de profondeur et 16 po pour les bureaux de 24 po de profondeur)
Sélectionner le côté de la commande du fauteuil : ☐ gauche ☐ droit		

V 2.3 04/26